

539 1000

Freesmal t.b.v. sluitkom S2 meerpuntsluitingen

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1x dragerprofiel lengte 2030 mm met einddoppen
- ⇒ 2 x Freessjabloon kort en
- ⇒ 1 x Freessjabloon lang samengesteld
- ⇒ 2 x aanslag t.b.v. snel verstellen bovenste sjabloon

Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van sluitkommen voor meerpuntsluiting in kozijn met of zonder tochtstrip. Mal is toepasbaar voor alle deuren vanaf 2 m. tot 2,5 m. hoogte. Een snelverstelling van bovenste sjabloon voor de korte en de lange uitvoering van de meerpuntsluiting. Gebruik sjabloonring en frees met een verschil van 5 mm. in diameter. (bijv. 17 en 12mm)
Tevens kan de sluitplaat in een opspanning uitgefreesd worden.

Handleiding:

Freesmal is op de volgende manier te gebruiken:

- Altijd krukhoogte aantekenen op het kozijn en het streepje op midden sjabloon van de mal hierop positioneren (bovenste streep PC92 . Mal bevestigen d.m.v. kruiskopschroeven (diameter 4 mm) handvast aan te draaien door de gaten in de sjabloonblokken.
- Frees nu de juiste dieptes. Midden sjabloon kan verkleind worden door spangreep (Kartelschroef/ spanklem op foto bij schuif) 1/4 slag los te draaien en het schuifblok naar het midden van het sjabloon te schuiven. Spangreep nu weer fixeren.
- Eenmalig moeten de sjabloonblokken op de juiste hoogte afgesteld worden op het dragerprofiel. Het gemakkelijkst is het om d.m.v. een bolkop inbussleutel 4mm de sjabloonbevestigingsschroeven een kwartslag te lossen en het sjabloon op de juiste positie te fixeren.
- Begin altijd met het onderste blok op het uiteinde van het dragerprofiel te monteren (streep staat op ca. 230 mm (0 maat) van uiteinde profiel).
- Plaats vervolgens het midden sjabloon op de juiste positie (streep).
- Verder zijn er 2 aanslagen gemonteerd t.b.v. het bovenste blok om snel te kunnen wisselen tussen de korte en de lange meerpuntsluiting. Plaats eenmalig de aanslagen op de juiste positie en de mal is gebruik gereed.
- Maatvoering in mm (maten controleren)
- Indien tochtstrippen later gemonteerd worden, dan afstand schroeven in sjablonen draaien.
- Bij senioren uitvoering plaats midden sjabloon zelf bepalen.

